



é um **rolamento axial de esferas com escora dupla e anel de caixa plano**. suas medidas básicas são: diâmetro interno – furo de **35.0000** mm | diâmetro externo – tamanho total de **73.0000** mm | largura – espessura de **37.0000** mm | peso de **0,6000** kg

variações conhecidas para o rolamento **52209**: **52209-F**

outras designações para o rolamento **52209**: **0**

Dados do produto

grupo	11 - rolamentos
código	52209
variante - sufixo	F
categoria	rolamento axial de esferas com escora dupla e anel de caixa plano
série	52000
construção	axial
corpo rolante	esferas
quantidade de carreiras	2 carreiras
medida (1) interno (mm)	35.0000
medida (2) externo (mm)	73.0000
medida (3) espessura (mm)	37.0000
medidas totais (mm)	35x73x37
outras designações	0
iso	abec-1
nomenclatura NCM	8482.10.90 - rolamento de esferas - outros
aplicação - segmento	industrial geral
sob-consulta	sim
nome da montadora	indeterminado
código de montadora	0

Descrição

rolamento 52209 é um rolamento axial de esferas com escora dupla e anel de caixa plano

produto grupo: **11 - rolamentos**
rolamento código: **52209**
rolamento 52209 série: **52000**
rolamento 52209 variações: **52209-F**
rolamento 52209 conversões: **0**
rolamento 52209 medida interna (eixo-d): **35.0000** mm
rolamento 52209 medida externa (tamanho-D): **73.0000** mm
rolamento 52209 medida espessura (largura-B): **37.0000** mm
rolamento 52209 medidas totais: **35x73x37** mm
rolamento 52209 peso : **0,6000 kg**
rolamento 52209 NCM: **8482.10.90 - rolamento de esferas - outros**

[link fabricante 1: 52209](#)

[link fabricante 2: 52209](#)

[link fabricante 3: 52209](#)

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.
